

Plastplater, EHTC



Cable/tube diameter (mm)	EHTC2125G	EHTC213G	EHTC2135G	EHTC2150G
5-7	4		4	
6-10		3		
6-14			12	
7-12				49
7-13				
8-14 / 7-10	16			
10-14			16	
12-18			2	
14-20 / 9-10	4			
15-25				1
17-32			1	
20-25 / 12-15	1			
24-34		2		
30-59		1		

FL21-plastflensen er en fleksibel løsning for kabelhåndtering, og bør monteres direkte på skapet rett etter at det har blitt bearbeidet, eller ved å bruke en adapterflensplate og standard verktøy. Dette reduserer arbeidskostnader.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Kabelgjennomføringsplater passer for gjennomføring av kabler såvel som forskjellige typer av rør. For installering direkte til adapter kabelgjennomføringene AFA. Se avsnitt for kabelhåndtering.

Materiale: Forskjellige typer av polymeer forsterket med en stål plate. Halogen fri, og UV bestandig.

Tetthetsgrad: I samsvar med IP 65.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Pakning: 1 stk. med monterings tilbehør.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse:	3mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Type pakningsplater	Kapslingsmateriale
EHTC2125G	2411359	25mm	216mm	84mm	FL21	Lakkert stål
EHTC2150G	2411362	25mm	216mm	84mm	FL21	Lakkert stål
EHTC213G	2411361	25mm	216mm	84mm	FL21	Lakkert stål
EHTC2135G	2411360	41mm	214mm	82mm	FL21	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE