


Sokkel, MSV



Sokkelen gjør at du kan legge kabler uten begrensninger. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler.

FUNKSJONER

Beskrivelse: 4 U-deler festet med skruer til hjørneseksjonene. Sokkelhøyde 100 mm. Maskinering er nødvendig.

Materiale: 2 mm AISI 304 / AISI 316L pre-slipt rustfritt stål.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Pakning: 1 sokkel med monterings materiell.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm

Overflate: Børstet

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Kapslingsmateriale
MSVS1123	2419175	100mm	1200mm	300mm	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
MSVS1063	2419167	100mm	600mm	300mm	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
MSVS1063-316	2419168	100mm	600mm	300mm	Rustfritt stål 316L	Lakkert stål
MSVS1103-316	2419174	100mm	1000mm	300mm	Rustfritt stål 316L	Lakkert stål
MSVS1083	2419169	100mm	800mm	300mm	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
MSVS1124-316	2419178	100mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 316L	Lakkert stål
MSVS1103	2419173	100mm	1000mm	300mm	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
MSVS1083-316	2419170	100mm	800mm	300mm	Rustfritt stål 316L	Lakkert stål
MSVS1124	2419177	100mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
MSVS1084	2419171	100mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
MSVS1123-316	2419176	100mm	1200mm	300mm	Rustfritt stål 316L	Lakkert stål
MSVS1084-316	2419172	100mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 316L	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE