


# Vortex-kjøler, BP



Denne Vortex-kjøleren, BP, kjøleren er enkel å installere, har ingen bevegelige deler og er vedlikeholdsfri. I tillegg til kjøling reduserer den også den relative fuktigheten i skapet den er montert på. Denne Vortex-kjøleren er en ideell løsning for å hindre overoppheting i skapet.

## FUNKSJONER

Beskrivelse: Kompakt, driftsikker og lavkost alternativ for å kjøle og rense skap. Den produserer kald luft fra komprimert luft, med ingen bevegelige deler. Lett monterlig gjennom en standard elektrisk utsparring gjør denne løsningen spesielt passende for installasjon, selv når skapet allerede er ute i feltet. For en kontinuerlig Vortex operasjon, blir relativ fuktighet inni skapet holdt under 45%, ingen fuktig kondens inni skapet (skapet må være tett). På de fleste type 4 og 4X enheter er en lyddemper inkludert, for å minimere støy. Enhetene må installeres vertikalt for å opprettholde IP graden.

Materiale: NEMA 12: aluminium NEMA 4X: rustfrit stål HT: rustfrit stål.

Tetthetsgrad: Avhengig av model: IP 66 | TYPE 4X.

Pakning: Vortex kjøler med monterings tilbehør.

This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

It is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA

Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories

## SPESIFIKASJONER

**Overflate:** Børstet

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Nominell kapasitet i watt
BP4615SS	4913205	185mm	63mm	63mm	Rustfritt stål	293W
BP4030	4913202	203mm	38mm	52mm	Rustfritt stål	586W
BP4040	4913203	203mm	38mm	52mm	Rustfritt stål	820W
BP4015	4913201	203mm	38mm	52mm	Rustfritt stål	293W
BP4615	4900829	185mm	63mm	63mm	Rustfritt stål	293W
BP4630	4900830	185mm	44mm	44mm	Rustfritt stål	586W
BP4630SS	4913206	185mm	63mm	63mm	Rustfritt stål	586W
BP4640SS	4913207	185mm	63mm	63mm	Rustfritt stål	820W
BP4640	4900831	185mm	63mm	63mm	Rustfritt stål	820W
BP4608	4900828	126mm	44mm	44mm	Rustfritt stål	162W
BP4608SS	4913204	126mm	63mm	63mm	Rustfritt stål	162W
BP4008	4913200	131mm	32mm	38mm	Rustfritt stål	162W

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kjølekapasitet er beregnet ved 20 °C og trykk 7 bar.

Silencer is not included with items BP4008, BP4015, BP4030, BP4040 BP4608, BP4608SS.

Low pressure relief valve is not included with item BP4008, BP4015, BP4030, BP4040.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**