

# Veggmonteringsbraketter, AWS

Skapet kan enkelt monteres på installasjonsstedet uten at du trenger innvendig tilgang.



## FUNKSJONER

---

Beskrivelse: Montasje braketter for sikker vegg feste. Inkluderer paknings skive som sikrer IP graden. Ved rustfritt skap må bearbeiding påberegnes.

Pakning: 4 braketter med montasje tilbehør.

## SPESIFIKASJONER

---

**Tykkelse:** 3mm  
**Overflate:** Børstet

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Kapslingsmateriale
AWS41-316	2414715	36mm	76mm	21mm	Rustfritt stål 316	Lakkert stål
AWS41-304	2411012	36mm	76mm	21mm	Rustfritt stål 304	Lakkert stål

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**