

P14 Position Coupler, Female Only, Worldwide Design, 28 mm, #9, 30M

KATALOGNUMMER

EL28P14LFN



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

FUNKSJONER

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

PRODUKTEGENSKAPER

Materiale: Stål

Overflate: Standard

Koblingsjustering: Standard

Bindetrådstørrelse, metrisk: 28 mm

Bindetrådstørrelse, USA: #9

Bindetrådstørrelse, Canada: 30M.

Diameter (Ø): 50 mm

Koblingshus (CB): 90mm

Bardybde (BD): 42mm

Gjengestørrelse (TS): M37

Enhetsvekt: 0.87 kg

Antall pakker: 20

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE