

# CompacPRO komplett Desktop Case, uskjermet



Den forhåndskonfigurerte nVent-SCHROFF CompacPRO-vesken gir elektronisk beskyttelse for 19-tommers enheter som plug-in-enheter og euroboards. Aluminium formstøpt ramme og sidebøyler garanterer en robust løsning. I tillegg er en omfattende tilbehørsserie tilgjengelig.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Desktop case forhåndskonfigurert i samsvar med IEC 60297-3-101 for 19-tommers komponenter

Aluminiumskonstruksjon sikrer robust løsning

Sidepanel med integrert håndtakfunksjon

For bakplanmontering med isolasjonsstrimler

Ventilasjonsåpninger i bakpanelet

Ventilasjonsåpninger i bunnplaten

IP 20 i samsvar med IEC 60529

Identisk, dyp-symmetrisk konstruksjon foran og bak

GND/jordingstilkoblinger iht. (Se katalog side 5,76)

Samsvarer med din en 62368-1

## SPESIFIKASJONER

- Produkttype:** Eske  
**Type:** Eske for 19-tommers komponenter  
**Produktserie:** CompacPRO

Table 1/3

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde   | Rackbredde | Bredde | Dybde | Antall pakker |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|-------|---------------|
| 14575-155     | 3U        | 147.1mm | 63HP       | 364mm  | 331mm | 1             |
| 14575-174     | 3U        | 147.1mm | 84HP       | 471mm  | 271mm | 1             |
| 14575-156     | 3U        | 147.1mm | 63HP       | 364mm  | 391mm | 1             |
| 14575-135     | 3U        | 147.1mm | 42HP       | 257mm  | 331mm | 1             |
| 14575-114     | 3U        | 147.1mm | 28HP       | 186mm  | 271mm | 1             |
| 14575-136     | 3U        | 147.1mm | 42HP       | 257mm  | 391mm | 1             |
| 14575-178     | 3U        | 147.1mm | 84HP       | 471mm  | 511mm | 1             |
| 14575-134     | 3U        | 147.1mm | 42HP       | 257mm  | 271mm | 1             |
| 14575-115     | 3U        | 147.1mm | 28HP       | 186mm  | 331mm | 1             |
| 14575-154     | 3U        | 147.1mm | 63HP       | 364mm  | 271mm | 1             |
| 14575-175     | 3U        | 147.1mm | 84HP       | 471mm  | 331mm | 1             |
| 14575-176     | 3U        | 147.1mm | 84HP       | 471mm  | 391mm | 1             |

Table 2/3

| Katalognummer | Høyde som kan brukes | Bredde som kan brukes | Fremre ramme | Kjølealternativ | Samsvarer med   | EMC-beskyttelse |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14575-155     | 129.3mm              | 326mm                 | Ett stykke   | Nei             | IEC 60297-3-103 | Nei             |
| 14575-174     | 129.3mm              | 432mm                 | Ett stykke   | Nei             | IEC 60297-3-103 | Nei             |
| 14575-156     | 129.3mm              | 326mm                 | Ett stykke   | Nei             | IEC 60297-3-103 | Nei             |
| 14575-135     | 129.3mm              | 219mm                 | Ett stykke   | Nei             | IEC 60297-3-103 | Nei             |
| 14575-114     | 129.3mm              | 148mm                 | Ett stykke   | Nei             | IEC 60297-3-103 | Nei             |
| 14575-136     | 129.3mm              | 219mm                 | Ett stykke   | Nei             | IEC 60297-3-103 | Nei             |
| 14575-178     | 129.3mm              | 432mm                 | Ett stykke   | Nei             | IEC 60297-3-103 | Nei             |
| 14575-134     | 129.3mm              | 219mm                 | Ett stykke   | Nei             | IEC 60297-3-103 | Nei             |
| 14575-115     | 129.3mm              | 148mm                 | Ett stykke   | Nei             | IEC 60297-3-103 | Nei             |
| 14575-154     | 129.3mm              | 326mm                 | Ett stykke   | Nei             | IEC 60297-3-103 | Nei             |
| 14575-175     | 129.3mm              | 432mm                 | Ett stykke   | Nei             | IEC 60297-3-103 | Nei             |

| Katalognummer | Høyde som kan brukes | Bredde som kan brukes | Fremre ramme | Kjølealternativ | Samsvarer med   | EMC-beskyttelse |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14575-176     | 129.3mm              | 432mm                 | Ett stykke   | Nei             | IEC 60297-3-103 | Nei             |

Table 3/3

| Katalognummer | Overflate               | Materiale | Beskyttelsesgrad | Statisk belastning |
|---------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| 14575-155     | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20             | 30kg               |
| 14575-174     | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20             | 30kg               |
| 14575-156     | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20             | 30kg               |
| 14575-135     | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20             | 30kg               |
| 14575-114     | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20             | 30kg               |
| 14575-136     | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20             | 30kg               |
| 14575-178     | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20             | 30kg               |
| 14575-134     | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20             | 30kg               |
| 14575-115     | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20             | 30kg               |
| 14575-154     | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20             | 30kg               |
| 14575-175     | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20             | 30kg               |
| 14575-176     | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20             | 30kg               |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**