

CompacPRO frontpanel

Frontpanelet til CompacPRO-etuiene er boltet til forrammen på vesken.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Frontpanelet er boltet til fremre ramme på kabinettet

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Antall pakker	Fremre overflate	Bakre flate
30823-227	4U	63HP	3mm	1	Anodisert	Anodisert
30823-209	2U	42HP	3mm	1	Anodisert	Anodisert
30823-224	3U	63HP	3mm	1	Anodisert	Anodisert
30823-284	6U	84HP	3mm	1	Anodisert	Anodisert
30823-254	3U	28HP	3mm	1	Anodisert	Anodisert
30823-272	4U	84HP	3mm	1	Anodisert	Anodisert

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Antall pakker	Fremre overflate	Bakre flate
30823-269	4U	42HP	3mm	1	Anodisert	Anodisert
30823-257	3U	42HP	3mm	1	Anodisert	Anodisert
30823-260	3U	84HP	3mm	1	Anodisert	Anodisert
30823-215	2U	84HP	3mm	1	Anodisert	Anodisert
30823-230	6U	63HP	3mm	1	Anodisert	Anodisert

Table 2/2

Katalognummer	Behandlede kanter	EMC-beskyttelse	Høyde	Bredde
30823-227	Nei	Nei	172.9mm	345.4mm
30823-209	Nei	Nei	84mm	238.7mm
30823-224	Nei	Nei	128.4mm	345.4mm
30823-284	Nei	Nei	261.8mm	452.1mm
30823-254	Nei	Nei	128.4mm	167.5mm
30823-272	Nei	Nei	172.9mm	452.1mm
30823-269	Nei	Nei	1729mm	238.7mm
30823-257	Nei	Nei	128.4mm	238.7mm
30823-260	Nei	Nei	128.4mm	452.1mm
30823-215	Nei	Nei	84mm	452.1mm
30823-230	Nei	Nei	261.8mm	345.4mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Monteringssett for å fikse ett bak og ett frontpanel følger med vesken.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE