


CompacPRO front-/bakpanel, med skjult feste



Frontpanelet for CompacPRO-saken monteres på rammen av saken. Frontpanelet har ingen synlige skruer og kan brukes til frontfolie.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Al-panel, 2,5 mm.

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Rackbredde	Bredde	Antall pakker	Fremre overflate
24575-275	4U	172.9mm	84HP	452.1mm	1	Anodisert
24575-075	2U	84mm	84HP	452.1mm	1	Anodisert
24575-155	3U	128.4mm	63HP	345.4mm	1	Anodisert
24575-175	3U	128.4mm	84HP	452.1mm	1	Anodisert

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Rackbredde	Bredde	Antall pakker	Fremre overflate
24575-455	6U	261.8mm	63HP	345.4mm	1	Anodisert
24575-475	6U	261.8mm	84HP	452.1mm	1	Anodisert
24575-135	3U	128.4mm	42HP	238.7mm	1	Anodisert
24575-255	4U	172.9mm	63HP	345.4mm	1	Anodisert
24575-035	2U	84mm	42HP	238.7mm	1	Anodisert
24575-235	4U	172.9mm	42HP	238.7mm	1	Anodisert
24575-115	3U	128.4mm	28HP	167.5mm	1	Anodisert

Table 2/2

Katalognummer	Bakre flate	Behandlede kanter	Dybde
24575-275	Anodisert	Nei	2.5mm
24575-075	Anodisert	Nei	2.5mm
24575-155	Anodisert	Nei	2.5mm
24575-175	Anodisert	Nei	2.5mm
24575-455	Anodisert	Nei	2.5mm
24575-475	Anodisert	Nei	2.5mm
24575-135	Anodisert	Nei	2.5mm
24575-255	Anodisert	Nei	2.5mm
24575-035	Anodisert	Nei	2.5mm
24575-235	Anodisert	Nei	2.5mm
24575-115	Anodisert	Nei	2.5mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE