


# Forsenket skrue



Forsenkede skruer brukes til mange monteringsalternativer i en subrack eller desktop case.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Forsenket skrue

## SPESIFIKASJONER

**Produkttype:** Skrue

Table 1/2

Katalognummer	Lengde	Materiale	Overflate	Antall pakker	Gjengestørrelse	Høyde
24560-139	5mm	Stål	Sinkbelagt	100	M4	
24560-183	12mm	Stål	Sinkbelagt	100	M5	
24560-182	12mm	Stål	Sinkbelagt	4	M5	
24560-145	14mm	Stål	Sinkbelagt	100	M4	
24560-164	8mm	Stål	Nikkelbelagt	100	M2.5	4.7mm
24560-158	7.7mm	Stål	Sinkbelagt	100	M2.5	
21100-542	8mm	Stål	Nikkelbelagt	100	M3	
21100-429	8mm	Stål	Nikkelbelagt	100	M2.5	
21100-649	10mm	Stål	Sinkbelagt	100	M2.5	

Katalognummer	Lengde	Materiale	Overflate	Antall pakker	Gjengestørrelse	Høyde
21100-500	10mm	Stål	Nikkelbelagt	100	M2.5	
21100-507	12mm	Stål	Nikkelbelagt	100	M2.5	

Table 2/2

Katalognummer	Type	Bredde	Fungerer med	Gjengetype	Dreiemoment
24560-139	Forsenket skrue		Frontpaneler		1.3N·m
24560-183	Forsenket skrue		Frontpaneler		2.4N·m
24560-182	Forsenket skrue		Frontpaneler		2.4N·m
24560-145	Forsenket skrue		Frontpaneler		2.4N·m
24560-164	Forsenket skrue	4.7mm	Frontpaneler	Metrisk	
24560-158	Forsenket skrue		Frontpaneler		
21100-542	Skrue		Frontpaneler		
21100-429	Skrue		Frontpaneler		
21100-649	Skrue		Frontpaneler		
21100-500	Skrue		Frontpaneler		
21100-507	Skrue		Frontpaneler		

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**