


# CPCI PlusIO bakplan



CompactPCI PlusIO kombinerer det gamle CompactPCI og den nye, høyhastighets CompactPCI Serial-teknologien på ett bakplan. CompactPCI PlusIO systemsporet addresseres både den parallelle PCI-bussen samt CompactPCI Serial slots med PCIe, USB, Ethernet og S-ATA.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

I samsvar med: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2,1 R2.0 Hot-Swap Spesifikasjon, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2,10 R1.0 Keying Specification, PICMG 2,30 R1.0 CompactPCI PlusIO spesifikasjon, PICMG CompactPCI (CPCI-S.0) spesifikasjon

Systemspor i henhold til PICMG 2,30, 32-biters CPCI-buss på P1, PCIe, S-ATA, USB og Ethernet på P2

CompactPCI-perifere slisser, 32-biters med bakre i/O på P2

Bakre i/O på CompactPCI Serial spor tilgjengelig på forespørsel

CompactPCI Serial perifere spor med PCIe x1, S-ATA og USB

Ethernet med fullnett på systemspor og 2 serielle CompactPCI-spor, støtter 1000Base-T og 10GBase-T.

V(i/O) kan settes til 3,3 V eller 5 V (forhåndsinnstilt til 5 V)

## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporbredde
23007-602	Sentralenhet	5	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI-serie	Midten	4HP

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplatype	Systemspor	Sporbredde
23007-601	Sentralenhet	8	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI-serie	Midten	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Spenning I/O	Kontakttype	Strømkontakttype	Type strømkontakt	Bredde	Antall pakker
23007-602	5V	HM 2,0, AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinner	102.2mm	1
23007-601	5V	HM 2,0, AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinner	161.3mm	1

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**