

# CPCI-seriell bakplan



nVent SCHROFF CompactPCI Serial backplanes støtter de høyeste dataoverføringshastighetene med PCIe opp til Gen 3, 10 GbE, USB 3,0 og S-ATA Rev. 3,0

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Samsvarer med PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0) spesifikasjon

Kontakt for hjelpeutstyr bak på bakplanet

Mekanisk sentrering og nøkkelbånd/kodingsbånd i rustfritt stål på alle fullt utstyrte spor foran og bak

## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporbredde
23007-661	Sentralenhet	1	3U	CompactPCI-serienummer, ingen buss		4HP
23007-641	Sentralenhet	1	3U	CompactPCI-serienummer, ingen buss		4HP
23007-681	Sentralenhet	1	3U	CompactPCI-serienummer, ingen buss		4HP

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplatype	Systemspor	Sporbredde
23007-621	Sentralenhet	1	3U	CompactPCI-serienummer, ingen buss		4HP
23007-679	Sentralenhet	9	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	Høyre	4HP
23007-668	Sentralenhet	8	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	Venstre	4HP
23007-629	Sentralenhet	9	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	Venstre	4HP
23007-669	Sentralenhet	9	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	Venstre	4HP
23007-676	Sentralenhet	6	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	Høyre	4HP
23007-677	Sentralenhet	7	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	Høyre	4HP
23007-628	Sentralenhet	8	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	Venstre	4HP
23007-636	Sentralenhet	6	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	Høyre	4HP
23007-627	Sentralenhet	7	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	Venstre	4HP
23007-682	Sentralenhet	2	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Venstre	4HP

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplatype	Systemspor	Sporbredde
23007-683	Sentralenhet	3	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Venstre	4HP
23007-667	Sentralenhet	7	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	Venstre	4HP
23007-695	Sentralenhet	5	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Høyre	4HP
23007-655	Sentralenhet	5	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Høyre	4HP
23007-637	Sentralenhet	7	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	Høyre	4HP
23007-654	Sentralenhet	4	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Høyre	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplatype	Systemspor	Sporbredde
23007-653	Sentralenhet	3	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Høyre	4HP
23007-639	Sentralenhet	9	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	Høyre	4HP
23007-649	Sentralenhet	9	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Venstre	4HP
23007-645	Sentralenhet	5	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Venstre	4HP

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplatype	Systemspor	Sporbredde
23007-644	Sentralenhet	4	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Venstre	4HP
23007-643	Sentralenhet	3	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Venstre	4HP
23007-642	Sentralenhet	2	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Venstre	4HP
23007-685	Sentralenhet	5	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Venstre	4HP
23007-605	Sentralenhet	5	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Høyre	4HP
23007-689	Sentralenhet	9	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Venstre	4HP
23007-684	Sentralenhet	4	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Venstre	4HP
23007-693	Sentralenhet	3	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Høyre	4HP
23007-615	Sentralenhet	5	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Høyre	4HP
23007-694	Sentralenhet	4	3U	CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk	Høyre	4HP

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type strømkontakt	Bredde	Antall pakker
---------------	-------------	------------------	-------------------	--------	---------------

23007-661	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-pinned	19.3mm	1
23007-641	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-pinned	19.3mm	1
23007-681	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-pinned	19.3mm	1
23007-621	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-pinned	19.3mm	1
23007-679	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	181.9mm	1
23007-668	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	161.6mm	1
23007-629	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	181.9mm	1
23007-669	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	181.9mm	1
23007-676	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	120.9mm	1
23007-677	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	141.2mm	1
23007-628	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	161.6mm	1
23007-636	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	120.9mm	1
23007-627	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	141.2mm	1
23007-682	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	39.6mm	1
23007-683	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	60mm	1
23007-667	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	141.2mm	1
23007-695	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	100.6mm	1
23007-655	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	100.6mm	1
23007-637	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	141.2mm	1
23007-654	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinned	80.3mm	1

Table 2/2

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type strømkontakt	Bredde	Antall pakker
23007-653	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinner	60mm	1
23007-639	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinner	181.9mm	1
23007-649	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinner	191.9mm	1
23007-645	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinner	100.6mm	1
23007-644	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinner	80.3mm	1
23007-643	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinner	60mm	1
23007-642	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinner	19.3mm	1
23007-685	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinner	100.6mm	1
23007-605	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10-pinner	159.9mm	1
23007-689	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinner	181.9mm	1
23007-684	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinner	80.3mm	1
23007-693	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinner	60mm	1
23007-615	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10-pinner	159.9mm	1
23007-694	AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 10-pinner	80.3mm	1

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**