


MTCA.0-system for 10 enkle AMC -moduler i full størrelse, 3 U, 84 HP

KATALOGNUMMER

11850-011



Det doble AMC-kortburet på høyre side kan holde enten 4 doble fullstørrelsesAMC-er eller, med det valgfrie splittsettet, 8 enkle fullstørrelsesAMC-er.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med PICMG MTCA.0 R1.0-spesifikasjonen

3 U, 19 tomers subrack system for 10 enkle full størrelse AdvancedMC moduler, 2 enkelt full størrelse MCHS og 2 kraftmoduler med bredde opp til 12 hk

I stedet for 8 enkle full-size AdvancedMC-moduler, kan høyre bordbur brukes til 4 Double full-size-moduler

Bakplan med dobbeltstjernetopologi, direkte tilkoblinger for S?ATA/SAS

Klokketopologi til PICMG AMC.0 R2.0

To varme viftemoduler i push/pull-konfigurasjon, hver med kjøleenhetsleder (CU EMMC), luftstrøm fra høyre mot venstre

Luftfilteret er tilgjengelig foran, med tilstedeværelsessignal

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: System

Antall spor: 8

Type: 19-tommers rackfeste

Bakplantype: MTCA.0, tostjerners topologi

Dataoverføring: 40 GbE; PCIe Gen3

Strøm per spor: 50W

Luftstrømretning: Høyre til venstre

Rackhøyde: 3U

Strømforsyningstype: (2) Enkel full størrelse PM

Strømforsyning inkludert: Nei

Bakre i/U: Nei

Samsvarer med: PICMG MTCA.0 R2.0

Dybde: 216mm

Høyde: 133.35mm

Net Weight: 7.9kg

Antall pakker: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

Fullstendig montert, kablet og testet.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE