

# Frontpanel, skjermet, bunnhengslet

U-profil, bunnhengslet frontpanel for tekstilpakning.



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

U-profil frontpanel kan åpnes ved 135° (ikke RatiopacPRO) åpningsvinkel

Muliggjør montering på horisontale skinner

Skjermet, U frontpanel med tekstil EMC-pakning

Egnet for subrakker (EuropacPRO) og koffertter (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

## SPESIFIKASJONER

<b>Dybde (D):</b>	2.5mm
<b>Materiale:</b>	Aluminium
<b>Overflate:</b>	Anodisert; Passivert
<b>Tilbehørstype:</b>	Frontpanel
<b>Produkttype:</b>	Frontpanel
<b>Type:</b>	Frontpanel uten håndtak

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Montering	Pakning	Fremre overflate
20848-599	3U	42HP	1	Hengslet, bunn	Tekstil	Anodisert
20848-604	6U	84HP	1	Hengslet, bunn	Tekstil	Anodisert

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Montering	Pakning	Fremre overflate
20848-608	3U	28HP	1	Hengslet, bunn	Tekstil	Anodisert
20848-605	4U	42HP	1	Hengslet, bunn	Tekstil	Anodisert
20848-602	6U	42HP	1	Hengslet, bunn	Tekstil	Anodisert
20848-601	3U	84HP	1	Hengslet, bunn	Tekstil	Anodisert
20848-607	4U	84HP	1	Hengslet, bunn	Tekstil	Anodisert
20848-606	4U	63HP	1	Hengslet, bunn	Tekstil	Anodisert
20848-600	3U	63HP	1	Hengslet, bunn	Tekstil	Anodisert
20848-696	6U	28HP	1	Hengslet, bunn	Tekstil	Anodisert
20848-603	6U	63HP	1	Hengslet, bunn	Tekstil	Anodisert

Table 2/2

Katalognummer	Bakre flate	Behandlede kanter	Samsvarer med	EMC-beskyttelse	Høyde (H)	Bredde (W)
20848-599	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei (kan monteres etterpå)	128.4mm	213mm
20848-604	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei (kan monteres etterpå)	261.8mm	426.4mm
20848-608	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei (kan monteres etterpå)	128.4mm	141.9mm
20848-605	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei (kan monteres etterpå)	172.9mm	213mm
20848-602	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei (kan monteres etterpå)	261.8mm	213mm
20848-601	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei (kan monteres etterpå)	128.4mm	426.4mm
20848-607	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei (kan monteres etterpå)	172.9mm	426.4mm
20848-606	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei (kan monteres etterpå)	172.9mm	319.7mm
20848-600	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei (kan monteres etterpå)	128.4mm	319.7mm

Katalognummer	Bakre flate	Behandlede kanter	Samsvarer med	EMC-beskyttelse	Høyde (H)	Bredde (W)
20848-696	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei (kan monteres etterpå)	261.8mm	141.9mm
20848-603	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei (kan monteres etterpå)	261.8mm	319.7mm

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Frontpanelet kan fjernes i åpen posisjon (> 135°).

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**