


InPac frontpanel

Frontpanelet kan monteres på InPac-vesken.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Al-panel, 2,5 mm.

SPESIFIKASJONER

Dybde:	2.5mm
Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert
Fungerer med:	Esker
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel
Produktserie:	Inpac

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Antall pakker	Fremre overflate	Bakre flate	Behandlede kanter	EMC-beskyttelse
30828-055	2U	1	Anodisert	Anodisert	Nei	Nei
30828-067	6U	1	Anodisert	Anodisert	Nei	Nei
30828-061	4U	1	Anodisert	Anodisert	Nei	Nei
30828-058	3U	1	Anodisert	Anodisert	Nei	Nei

Table 2/2

Katalognummer	Høyde	Bredde
30828-055	76mm	437mm
30828-067	253.8mm	437mm
30828-061	165mm	437mm
30828-058	120.5mm	437mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Monteringssettet for frontpanelet følger med 19-tommers chassis.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE