

Interscale Desktop Case, perforert

Fleksibel bordveske med integrert EMC-beskyttelse og perforerte sider. Basert på nVent SCHROFF interscale-plattformen og utviklet i samsvar med IEC 60297-3-109.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Modulær desktop case bestående av 4 monterte deler

Utviklet i henhold til IEC 60297-3-109 (under Progress i IEC)

Integrert EMC-beskyttelse

Inntrengningsbeskyttelse opptil IP 20

Farge RAL 7016

Modifisert eller tilpasset sak på forespørsel

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium; Stål
Type:	Skrivebord
Produktserie:	Interscale
Beskyttelsesgrad:	IP20
Fargekode:	RAL 7016
Produkttype:	Eske med liten formfaktor

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Antall pakker	Bredde	Dybde	Kjøling	Farge
14825-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Perforert	Antrasittgrå
14825-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Perforert	Antrasittgrå
14825-255	88.1mm	1	221mm	221mm	Perforert	Antrasittgrå
14825-197	43.7mm	1	399mm	310mm	Perforert	Antrasittgrå
14825-275	88.1mm	1	310mm	221mm	Perforert	Antrasittgrå
14825-195	43.7mm	1	399mm	221mm	Perforert	Antrasittgrå
14825-295	88.1mm	1	399mm	221mm	Perforert	Antrasittgrå
14825-297	88.1mm	1	399mm	310mm	Perforert	Antrasittgrå
14825-175	43.7mm	1	310mm	221mm	Perforert	Antrasittgrå
14825-375	132.6mm	1	310mm	221mm	Perforert	Antrasittgrå
14825-395	132.6mm	1	399mm	221mm	Perforert	Antrasittgrå
14825-155	43.7mm	1	221mm	221mm	Perforert	Antrasittgrå
14825-397	132.6mm	1	399mm	310mm	Perforert	Antrasittgrå

Table 2/2

Katalognummer	Overflate
14825-154	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt
14825-254	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt
14825-255	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt
14825-197	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt
14825-275	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt
14825-195	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt
14825-295	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt
14825-297	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt
14825-175	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt
14825-375	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt
14825-395	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt
14825-155	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt
14825-397	Belagt med aluminiumsink, Pulverbelagt

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE