


MultipacPRO 19-tommers chassis, grunnsett

Et slikt sett gjør det mulig for en kunde å konfigurere de 3 forskjellige topp- / bunndekslene.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For ikke-standardiserte enheter (1 ... 5 U) og standardiserte sammensetninger (1, 2 U) i samsvar med IEC 60297-3-105

Rammen består av to sidedeler og front/bakpanel

Materiale: Aluminium

Velg ytterligere komponenter (tilbehør)

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Type:	Kan konfigureres
Produktserie:	MultipacPRO
EMC-beskyttelse:	Nei (kan monteres etterpå)
Produkttype:	Delrack/chassis

Table 1/1

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Bredde som kan brukes	Montering	Samsvarer med	Sertifiseringer
20860-202	1U	280mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Bredde som kan brukes	Montering	Samsvarer med	Sertifiseringer
20860-203	1U	340mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-204	1U	400mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	
20860-205	1U	460mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	
20860-201	1U	220mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-210	2U	220mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-214	2U	460mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	
20860-213	2U	400mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	
20860-211	2U	280mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-212	2U	340mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-221	3U	400mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-219	3U	280mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-222	3U	460mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-220	3U	340mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-228	4U	280mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-229	4U	340mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-231	4U	460mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-230	4U	400mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-240	5U	460mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringsplate, deksler og bunnplater, håndtak, teleskopiske slides separat.

Mål H = fri monteringshøyde = H?8,1 mm, b = fri monteringsbredde = 403 mm.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE