

Frontpanel for statisk Trapezoid-håndtak



Frontpanelet gjør det mulig å montere et statisk trapes håndtak av plast eller Alu-profil. Frontpanelet kan ikke skjermes med tekstilpakning.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Frontpanel, uskjermet

Frontpanel, Al, 2,5 mm, front anodisert, ledende

SPESIFIKASJONER

Dybde (D):	2.5mm
Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert; Passivert
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel
Type:	Frontpanel for håndtak (PIU)

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Håndtakstype	Montering	Fremre overflate
30847-605	3U	6HP	1	Trapecformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Håndtakstype	Montering	Fremre overflate
30847-604	3U	5HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert
30847-626	6U	4HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert
30847-627	6U	5HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert
30847-625	6U	3HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert
30847-628	6U	6HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert
30847-609	3U	12HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert
30847-629	6U	7HP	1	Trapesformet, statisk	Front som skrues på	Anodisert
30847-603	3U	4HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert
30847-608	3U	10HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert
30847-630	6U	8HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert
30847-607	3U	8HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert


Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Håndtakstype	Montering	Fremre overflate
30847-602	3U	3HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert
30847-631	6U	10HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert
30847-632	6U	12HP	1	Trapesformet, statisk	Front som skrues på	Anodisert
30847-606	3U	7HP	1	Trapesformet, statisk, Aluminiumsprofil	Front som skrues på	Anodisert

Table 2/2

Katalognummer	Bakre flate	Behandlede kanter	Samsvarer med	EMC-beskyttelse	Høyde (H)	Bredde (W)
30847-605	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	128.4mm	30.1mm
30847-604	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	128.4mm	25mm
30847-626	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	261.8mm	20mm
30847-627	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	261.8mm	25mm
30847-625	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	261.8mm	14.9mm
30847-628	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	261.8mm	30.1mm
30847-609	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	128.4mm	60.6mm
30847-629	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	261.8mm	35.2mm
30847-603	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	128.4mm	20mm
30847-608	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	128.4mm	50.5mm
30847-630	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	261.8mm	40.3mm
30847-607	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	128.4mm	40.3mm

Katalognummer	Bakre flate	Behandlede kanter	Samsvarer med	EMC-beskyttelse	Høyde (H)	Bredde (W)
30847-602	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	128.4mm	14.9mm
30847-631	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	261.8mm	50.5mm
30847-632	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	261.8mm	60.6mm
30847-606	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101	Nei	128.4mm	35.2mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE