

PropacPRO komplett Desktop Case, skjermet



nVent SCHROFF propacPRO dekselet gir elektronisk beskyttelse for 19-tommers enheter som plug-in enheter og euroboards. De formstøpte rammene i aluminium og profildepanter garanterer en robust løsning. Saken inkluderer EMC-skjerming som standard.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Stasjonær etui, forhåndskonfigurert i samsvar med IEC 60297-3-101 for 19-tommers komponenter

Skjermet

Ventilasjonsåpninger i bunnplaten

Bakpanel med luftespor

IP 20 i samsvar med IEC 60529

Samsvarer med din en 62368-1

SPESIFIKASJONER

Statisk belastning:	25kg
Produkttype:	Eske
Type:	Eske for 19-tommers komponenter
Produktserie:	PropacPRO
EMC-beskyttelse:	Ja

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Antall pakker	Høyde som kan brukes	Bredde som kan brukes
---------------	-----------	------------	-------	---------------	----------------------	-----------------------

24576-122	6U	84HP	446mm	1	245.7mm	432mm
24576-105	3U	42HP	386mm	1	112.3mm	219mm
24576-102	3U	28HP	326mm	1	112.3mm	148mm
24576-110	3U	84HP	326mm	1	112.3mm	432mm
24576-111	3U	84HP	386mm	1	112.3mm	432mm
24576-121	6U	84HP	326mm	1	245.7mm	432mm
24576-104	3U	42HP	326mm	1	112.3mm	219mm
24576-106	3U	63HP	266mm	1	112.3mm	326mm
24576-109	3U	84HP	266mm	1	112.3mm	432mm
24576-112	3U	84HP	446mm	1	112.3mm	432mm
24576-113	3U	84HP	506mm	1	112.3mm	432mm
24576-103	3U	42HP	266mm	1	112.3mm	219mm
24576-107	3U	63HP	326mm	1	112.3mm	326mm
24576-101	3U	28HP	266mm	1	112.3mm	148mm
24576-108	3U	63HP	386mm	1	112.3mm	326mm

Table 2/3

Katalognummer	Fremre ramme	Kjølealternativ	Samsvarer med	Overflate	Høyde	Materiale
24576-122	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	289mm	Aluminium
24576-105	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium
24576-102	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium
24576-110	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium
24576-111	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium
24576-121	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	289mm	Aluminium
24576-104	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium
24576-106	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium
24576-109	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium
24576-112	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium

Katalognummer	Fremre ramme	Kjølealternativ	Samsvarer med	Overflate	Høyde	Materiale
24576-113	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium
24576-103	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium
24576-107	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium
24576-101	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium
24576-108	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-101	Passivert, Pulverbelagt	155.5mm	Aluminium

Table 3/3

Katalognummer	Beskyttelsesgrad	Bredde
24576-122	IP20	470.3mm
24576-105	IP20	257mm
24576-102	IP20	185.9mm
24576-110	IP20	470.3mm
24576-111	IP20	470.3mm
24576-121	IP20	470.3mm
24576-104	IP20	257mm
24576-106	IP20	363.7mm
24576-109	IP20	470.3mm
24576-112	IP20	470.3mm
24576-113	IP20	470.3mm
24576-103	IP20	257mm
24576-107	IP20	363.7mm
24576-101	IP20	185.9mm
24576-108	IP20	363.7mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE