


PromacPRO EMC bakpanel, full bredde



EMC-bakpanelet, full bredde for PropacPRO-veske, monteres på rammen av vesken. Den har ingen perforering. Skjermingen gjøres med tekstile EMC-pakninger.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Alu panel, 1,5 mm, med feste for jording / GND

Fester på vesken (venstre, høyre)

Uten perforering

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert; Passivert
Fungerer med:	Esker
Produktserie:	PropacPRO
Type:	Bakre panel
Produkttype:	Sidepanel

Table 1/1

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker
24576-247	3U	28HP	1
24576-244	2U	42HP	1
24576-258	6U	84HP	1
24576-248	3U	42HP	1

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker
24576-254	4U	84HP	1
24576-249	3U	63HP	1
24576-253	4U	63HP	1
24576-250	3U	84HP	1
24576-252	4U	42HP	1
24576-245	2U	63HP	1

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE