


PropacPRO frontpanel, full bredde, uskjermet



Frontpanelet, full bredde for PropacPRO-veske, monteres på rammen av vesken.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Al-panel, 2,0 mm (84 hk 2,5 mm)

SPESIFIKASJONER

- Materiale:** Aluminium
- Overflate:** Anodisert
- Tilbehørstype:** Frontpanel
- Produkttype:** Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Fremre overflate	Bakre flate	Behandlede kanter
20850-136	3U	63HP	1	Anodisert	Anodisert	Nei
20850-158	6U	84HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei
20850-129	2U	63HP	1	Anodisert	Anodisert	Nei
20850-135	3U	42HP	1	Anodisert	Anodisert	Nei
20850-142	4U	42HP	1	Anodisert	Anodisert	Nei
20850-143	4U	63HP	1	Anodisert	Anodisert	Nei
20850-130	2U	84HP	1	Anodisert	Anodisert	Nei

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Fremre overflate	Bakre flate	Behandlede kanter
20850-144	4U	84HP	1	Anodisert	Anodisert	Nei
20850-134	3U	28HP	1	Anodisert	Anodisert	Nei
20850-128	2U	42HP	1	Anodisert	Anodisert	Nei
20850-137	3U	84HP	1	Anodisert	Anodisert	Nei

Table 2/2

Katalognummer	Dybde	Høyde	Bredde
20850-136	2mm	128.5mm	345.4mm
20850-158	2.5mm	261.8mm	452mm
20850-129	2mm	84mm	345.4mm
20850-135	2mm	128.5mm	238.7mm
20850-142	2mm	172.9mm	238.7mm
20850-143	2mm	172.9mm	345.4mm
20850-130	2.5mm	84mm	452mm
20850-144	2.5mm	172.9mm	452mm
20850-134	2mm	128.5mm	167.6mm
20850-128	2mm	84mm	238.7mm
20850-137	2.5mm	128.5mm	452mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE