

Frontpanel for PSU



Frontpanel for nVent SCHROFF 19-tommers kompatibel strømforsyning. Flatt frontpanel med vertikale riller for EMC-kontaktlister i rustfritt stål.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Frontpanel, Al, fremre anodisert, bakre ledende, med vertikale spor for EMC kontaktstrimler

SPESIFIKASJONER

Tilbehørstype: Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Fremre overflate	Bakre flate	Behandlede kanter	Rackhøyde	Høyde
21005-439	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21006-959	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21005-478	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
31006-677	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21005-477	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm

Katalognummer	Materiale	Fremre overflate	Bakre flate	Behandlede kanter	Rackhøyde	Høyde
21006-954	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21005-470	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21006-955	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21005-476	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21006-945	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21006-956	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21005-474	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21005-451	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21006-957	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21006-943	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21005-475	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm
21005-473	Aluminium	Anodisert	Strømledende	Nei	3U	128.4mm

Table 2/2

Katalognummer	Rackbredde	Bredde	Dybde	Antall pakker	Overflate
21005-439	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodisert
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Anodisert
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodisert
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodisert
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodisert
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisert
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisert
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisert
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisert
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodisert
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisert
21005-474	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodisert
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodisert
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisert
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisert
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisert
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodisert

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE