

Socket Strip med 2 tilførselskabel, 3-faset

Modulær, kompakt PDU med to strømledningsinnganger som kan kobles til en A- og B-strømtilførsel. Plassbesparende design i ett chassis.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Horisontal og vertikal montering mulig

To kontaktkabler (halvert i lengderetningen), 3 m (med åpen ende), 2 x 3 fase, 400 VAC (rød, svart, hvit)

Sokkelstrimlene kan roteres i alle retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Monterings høyde 1 U

SPESIFIKASJONER

Lengde:	1848.5mm
Materiale:	Aluminium; Polyamid
Farge:	Grå; Svart; Rød
Produkttype:	Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Antall pakker	Dybde
60110-287	IEC C13	48	Nei	400V	1	44mm
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	Nei	400V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Høyde
60110-287	Anodisert	44mm
60110-286	Anodisert	44mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE