

# Socket Strip, SCHUKO



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U by 1 U kan PDU enkelt integreres i en rack med Schuko-uttak.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

230 V, 16 A.

Horisontal eller vertikal montering

Tilkoblingskabel 2 m med SCHUKO/UTE-plugg

I samsvar med din 57620, VDE 0620

Installasjonshøyde 1 U

Socket strimler med SCHUKO stikkontakter

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

## SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Aluminium; Polyamid

**Farge:** Grå

**Produkttype:** Sokkelskinne

Table 1/2

| Katalognummer | Kontakttype | Antall kontakter | Utganger med bryter | Spenning AC | Funksjon | Antall pakker |
|---------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|----------|---------------|
| 60110-207     | SCHUKO      | 12               | Ja                  | 230V        |          | 1             |

| Katalognummer | Kontakttype | Antallkontakter | Utganger med bryter | Spenning AC | Funksjon                                  | Antall pakker |
|---------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|
| 60110-202     | SCHUKO      | 9               | Nei                 | 230V        |                                           | 1             |
| 60110-266     | SCHUKO      | 6               | Nei                 | 230V        | Overgangsbeskyttelse, Nettdempingsfilter  | 1             |
| 60110-203     | SCHUKO      | 12              | Nei                 | 230V        |                                           | 1             |
| 60110-204     | SCHUKO      | 15              | Nei                 | 230V        |                                           | 1             |
| 60110-205     | SCHUKO      | 19              | Nei                 | 230V        |                                           | 1             |
| 60110-217     | SCHUKO      | 6               | Nei                 | 230V        | Beskyttelse mot feilstrøm, Overstrømsvern | 1             |
| 60110-201     | SCHUKO      | 4               | Nei                 | 230V        |                                           | 1             |
| 60110-206     | SCHUKO      | 8               | Ja                  | 230V        |                                           | 1             |
| 60110-208     | SCHUKO      | 15              | Ja                  | 230V        |                                           | 1             |
| 60110-216     | SCHUKO      | 6               | Nei                 | 230V        | Beskyttelse mot feilstrøm                 | 1             |
| 60110-209     | SCHUKO      | 19              | Ja                  | 230V        |                                           | 1             |
| 60110-210     | SCHUKO      | 8               | Nei                 | 230V        | Overgangsbeskyttelse                      | 1             |
| 60110-211     | SCHUKO      | 9               | Nei                 | 230V        | Overgangsbeskyttelse                      | 1             |
| 60110-214     | SCHUKO      | 7               | Nei                 | 230V        | Nettdempingsfilter                        | 1             |
| 60110-200     | SCHUKO      | 3               | Nei                 | 230V        |                                           | 1             |
| 60110-212     | SCHUKO      | 6               | Nei                 | 230V        | Overstrømsvern                            | 1             |

Table 2/2

| Katalognummer | Dybde | Overflate | Lengde  |
|---------------|-------|-----------|---------|
| 60110-207     | 44mm  | Anodisert | 947.5mm |
| 60110-202     | 44mm  | Anodisert | 438.5mm |
| 60110-266     | 44mm  | Anodisert | 438.5mm |
| 60110-203     | 44mm  | Anodisert | 947.5mm |
| 60110-204     | 44mm  | Anodisert | 1202mm  |
| 60110-205     | 44mm  | Anodisert | 1753mm  |
| 60110-217     | 88mm  | Anodisert | 438.5mm |
| 60110-201     | 44mm  | Anodisert | 210mm   |
| 60110-206     | 44mm  | Anodisert | 438.5mm |
| 60110-208     | 44mm  | Anodisert | 1202mm  |

| Katalognummer | Dybde | Overflate | Lengde  |
|---------------|-------|-----------|---------|
| 60110-216     | 88mm  | Anodisert | 438.5mm |
| 60110-209     | 44mm  | Anodisert | 1753mm  |
| 60110-210     | 44mm  | Anodisert | 438.5mm |
| 60110-211     | 44mm  | Anodisert | 947.5mm |
| 60110-214     | 44mm  | Anodisert | 438.5mm |
| 60110-200     | 44mm  | Anodisert | 184mm   |
| 60110-212     | 75mm  | Anodisert | 438.5mm |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringsbrakett for vertikal montering separat.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**