

Varistar-kabelpanel



Vertikalt kabelpanel for Varistar frittstående skap pulverisert i kabinettfarge i forskjellige bredder.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For montering direkte på rammen

Kablene er montert på plass med kabelbånd eller borrelås

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skap-/rackpanel

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde	Antall pakker	Farge
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	Svart grå
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	Svart grå
23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	Svart grå
23130-501		446mm	110mm	10mm	2	Svart grå

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde	Antall pakker	Farge
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	Svart grå
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	Svart grå
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	Svart grå
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	Svart grå
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	Svart grå
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	Svart grå
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	Svart grå
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	Svart grå
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	Svart grå

Table 2/2

Katalognummer	Fargekode	Overflate	Type
23130-625	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel
23130-502	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel
23130-422	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel
23130-501	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel
23130-503	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel
23130-500	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel
23130-504	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel
23130-628	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel
23130-420	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel
23130-150	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel
23130-151	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel
23130-421	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel
23130-499	RAL 7021	Pulverbelagt	Kabelpanel

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE