

Varistar CP base/sokkel

Sidekanter for montering til Varistar CP base/sokkel



FUNKSJONER

Sokkel/sokkel, glatt

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skap-/racksokkel

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Dybde	Antall pakker	Farge	Fargekode	Overflate
24630-077	100mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
24630-083	100mm	300mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
24630-043	200mm	1200mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
24630-078	100mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
24630-040	100mm	1200mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
24630-080	200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
24630-042	200mm	1100mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
24630-081	200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
24630-038	100mm	1000mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
24630-079	100mm	900mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
24630-084	200mm	300mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
24630-039	100mm	1100mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
24630-082	200mm	900mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt

Katalognummer	Høyde	Dybde	Antall pakker	Farge	Fargekode	Overflate
24630-041	200mm	1000mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt

Table 2/2

Katalognummer	Type	Pakkeenhet
24630-077	Sokkelside	Par
24630-083	Sokkelside	
24630-043	Sokkelside	Par
24630-078	Sokkelside	Par
24630-040	Sokkelside	Par
24630-080	Sokkelside	Par
24630-042	Sokkelside	Par
24630-081	Sokkelside	Par
24630-038	Sokkelside	Par
24630-079	Sokkelside	Par
24630-084	Sokkelside	
24630-039	Sokkelside	Par
24630-082	Sokkelside	Par
24630-041	Sokkelside	Par

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill sokkel for front/bak separat.

Kan ikke brukes sammen med hjul

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE