

VME64x-bakplan



nVent SCHROFF VME64x-Backplanes har enestående høyfrekvent støydemping og svært høye MTBF-verdier på grunn av keramiske kondensatorer og SMD-produksjonsteknologi.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I henhold til ANSI/Vita 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Spesifikasjon, ANSI/VITA 1.7-2003 økt dagens nivå, ANSI/VITA 38 System Management på VME

Monolittisk bakplan, 6 U med J1 og J2 plan

Tilkobling eller isolering mellom digital GND og chassis GND kan endres via skrue

Oppsigelse passiv

Elektronisk automatisk kjedekobling (EDC)

Forsyningsspenningen kan brukes via strømfeil (ringmerke M4) eller FASTON

Kontakt for hjelpeutstyr for statussignaler

Kontakt for ytterligere spenninger V1/V2

Kobling for systemadministrasjonsbuss (SMB) i henhold til VITA38

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporbredde
---------------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	------------

23001-532	Sentrallenhet	2	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-504	Sentrallenhet	4	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-505	Sentrallenhet	5	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-506	Sentrallenhet	6	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-507	Sentrallenhet	7	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-508	Sentrallenhet	8	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-510	Sentrallenhet	10	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-511	Sentrallenhet	11	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-512	Sentrallenhet	12	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-503	Sentrallenhet	3	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-515	Sentrallenhet	15	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-516	Sentrallenhet	16	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-520	Sentrallenhet	20	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-521	Sentrallenhet	21	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-533	Sentrallenhet	3	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-534	Sentrallenhet	4	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-535	Sentrallenhet	5	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-536	Sentrallenhet	6	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-502	Sentrallenhet	2	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-537	Sentrallenhet	7	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplatype	Systemspor	Sporbredde
23001-538	Sentralenhet	8	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-540	Sentralenhet	10	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-541	Sentralenhet	11	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-542	Sentralenhet	12	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-545	Sentralenhet	15	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-546	Sentralenhet	16	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-550	Sentralenhet	20	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-551	Sentralenhet	21	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type strømkontakt	Bredde	Antall pakker
23001-532	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	39.1mm	1
23001-504	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	79.8mm	1
23001-505	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	100.2mm	1
23001-506	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	120.5mm	1
23001-507	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	140.8mm	1
23001-508	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	161.1mm	1
23001-510	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	201.8mm	1
23001-511	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	222mm	1
23001-512	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	242.4mm	1
23001-503	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	59.5mm	1

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type strømkontakt	Bredde	Antall pakker
23001-515	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	303.4mm	1
23001-516	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	323.7mm	1
23001-520	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	405mm	1
23001-521	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	425.3mm	1
23001-533	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	59.5mm	1
23001-534	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	79.8mm	1
23001-535	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	100.2mm	1
23001-536	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	120.5mm	1
23001-502	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	39.1mm	1
23001-537	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	140.8mm	1

Table 2/2

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type strømkontakt	Bredde	Antall pakker
23001-538	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	161.1mm	1
23001-540	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	201.8mm	1
23001-541	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	222mm	1
23001-542	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	242.4mm	1
23001-545	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	303.4mm	1
23001-546	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	323.7mm	1
23001-550	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	405mm	1
23001-551	DIN 41612, VME64x	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	425.3mm	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Andre konfigurasjoner er tilgjengelige på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE