

VPX-bakplan

nVent SCHROFF VPX-bakplanet har utmerket signalintegritet for høyeste dataoverføringshastighet.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med: VITA 46,0 VPX base standard; VITA 46,3 Serial RapidIO på VPX; Vita 46,4 PCI Express på VPX Fabric Connector; VITA 46,7 Ethernet på VPX Fabric Connector; VITA 46,11 System Management for VPX

DIP-bryter for systemsporinnstillinger

JTAG-forbindelser

Låsbare aux-verktøy og SENSE-kontakter

M4 strømbolter for strømforsyning, maks. 22 A per spor for hver spenning

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Sporbredde	Kontakttype
23001-834	Sentralenhet	9	3U	VVPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-816	Sentralenhet	10	6U	VVPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-815	Sentralenhet	7	3U	VVPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-814	Sentralenhet	7	3U	VVPX, VITA 65	5HP	MultiGig

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplatype	Sporbredde	Kontakttype
23001-812	Sentralenhet	5	3U	VPX med full duk	4HP	MultiGig
23001-813	Sentralenhet	5	3U	VPX med full duk	4HP	MultiGig

Table 2/2

Katalognummer	Strømkontakttype	Type strømkontakt	Bredde	Antall pakker	Sertifiseringer
23001-834	Trykknapper M4	Microfit, 8-pinner	253mm	1	VITA
23001-816	Trykknapper M4	Microfit, 8-pinner	262.55mm	1	VITA, RoHS
23001-815	Trykknapper M4	Microfit, 8-pinner	186.46mm	1	RoHS, VITA
23001-814	Trykknapper M4	Microfit, 8-pinner	186.46mm	1	VITA, RoHS
23001-812	Trykknapper M4	Microfit, 8-pinner	120.67mm	1	VITA, RoHS
23001-813	Trykknapper M4	Microfit, 8-pinner	120.67mm	1	RoHS, VITA

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Andre VPX-bakplan og tilpassede VPX-bakplandesign på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE