

# Łańcuch CHK



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Uniwersalny, niespawany łańcuch dwupętłowy

Zgodność z normą DIN 5686

## SPECYFIKACJE


**Wykończenie:** Ocynkowane galwanicznie

**Materiał:** Stal

Table 1/1

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Długość (L) | A.    | B.      | D.     | Obciążenie statyczne |
|------------------|----------------|-------------|-------|---------|--------|----------------------|
| CHK22K           | 385860         | 30m         | 28 mm | 9 mm    | 2 mm   | 400N                 |
| CHK25K           | 385870         | 30m         | 31 mm | 10 mm   | 2.2 mm | 500N                 |
| CHK27K           | 385880         | 30m         | 35 mm | 11 mm   | 2.5 mm | 700N                 |
| CHK30K           | 385890         | 30m         | 39 mm | 12.5 mm | 2.8 mm | 900N                 |
| CHK32K           | 385900         | 25m         | 41 mm | 14 mm   | 3.1 mm | 1200N                |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

