

# 510 nVent CADDY EZ Riser, Stal, EG, 8" rury, 200 DN, 219 mm OD


## NUMER KATALOGOWY

**5100800EG**



Pionizator 510 nVent CADDY EZ Riser jest szybkozamykającą się klamrą do rur, idealną do mocowania pionowej rury stalowej w miejscach o odpowiedniej przestrzeni. Pionizator jest gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka i ma otwory ze szczelinami, które ułatwiają montaż i eliminują luźne części osprzętu. Dzięki konstrukcji z karbowanym łbem podkładki instalatorzy mogą z łatwością zmontować pionizator EZ Riser za pomocą jednego narzędzia.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Karbowany łeb podkładki sprawia, że do zaciskania potrzebne jest tylko jedno narzędzie

Produkt jest zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (typ 8)

## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 179336

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar rury: 8"

NB/DN: 200

Zewnętrzna średnica (OD): 219 mm

Rozmiar otworu (HS): 17 mm

A.: 464 mm

B.: 51 mm



Obciążenie statyczne: 11100N

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Pionizator jest przystosowany do rur stalowych i powinien być instalowany poniżej złącza lub nadlewu, przy pomocy śrub dokręconych do zalecanej wartości momentu obrotowego.

Otwory szczelinowe i śruby tylko do rur o rozmiarze do 12".

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

