

Zacisk do rur o dużej wytrz. 317–333 mm, rura 12", DN 300, M20, Geomet

NUMER KATALOGOWY

HDN300G



FUNKCJE

Spawana nakrętka łącząca, ma płaskie powierzchnie, umożliwiające użycie klucza

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 579146

Nakrętka w zestawie: Tak

Materiał: Stal

Wykończenie: GEOMET® 321

Zewnętrzna średnica (OD): 317 - 333 mm

Rozmiar rury: 12"

NB/DN: 300

Rozmiar pręta (RS): M20

Szerokość (W): 50 mm

Grubość (T): 5 mm

Średnica wkrętu (Sc): 16 mm

Średnica wkrętu (jednostki metryczne) (Sc): M16

Długość wkrętu (L): 60mm

Obciążenie statyczne: 12500N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

