

nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, Stal nierdzewna, 68–78 mm OD, 2 1/2" rury, 65 DN

NUMER KATALOGOWY

MFD078S6



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszy" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 586310

Materiał: Guma EPDM-SBR; Stal nierdzewna 316L (norma EN 1.4404)

Wykończenie: Polerowane elektrolitycznie

Kolor: Czarny

Temperatura: -50 to 110 °C

Zewnętrzna średnica (OD): 68 - 78 mm

Rozmiar rury: 2 1/2"

NB/DN: 65

Rozmiar pręta (RS): M8; M10

Szerokość (W): 23 mm

Grubość (T): 1.5 mm

Średnica wkrętu (Sc): 6


Długość wkrętu (L): 32mm

Obciążenie statyczne: 700N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

