

Nakrętka sześciokątna



FUNKCJE

Gwint wewnętrzny Hex Drive do wielu zastosowań

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar pręta	Grubość	Przekrój drutu
010M6	592040	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Stal	Cynkowane ogniowo	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Stal	Cynkowane ogniowo	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		M12	10 mm	19 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar pręta	Grubość	Przekrój drutu
010M12	592070	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M10		

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

