

Złącze regulowane poziomo



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zapewnia wysokowytrzymałe połączenie z profilem drabinki kablowej SPEEDWAY

Wydłużona geometria umożliwia większą regulację połączeń drabinki kablowej


Szybka i łatwa instalacja dzięki dołączonemu sprzętowi

Wiele szczelin umożliwia regulację w terenie

SPECYFIKACJE

Table 1/1

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał | Wykończenie | A. | B. | C. |
|------------------|----------------|----------|-------------------|--------|-------|------|
| CLSW4HACGA | 842020 | Stal | Cynkowane ogniowo | 190 mm | 62 mm | 2 mm |



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

