

# Przełącznik sprężyny MTSB z nakrętką/podkładką



## FUNKCJE

Zawiera podkładkę, nakrętkę i kolanko

Do użycia w pustakach, wnękach i sufitach podwieszanych

## SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar pręta (RS)	Długość (L)	Średnica wiertła
MTSB4	584410	Stal	Ocynkowane galwanicznie	4	90mm	14mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Ostateczne obciążenie statyczne (F)
MTSB4	584410	1750N

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wartość ostatecznego obciążenia statycznego nie uwzględnia charakterystyki nośności materiałów pomocniczych. Do nośności należy dodać odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa.

Kotwa kolankowa wymaga minimum 35 mm (1.38") wolnej przestrzeni do otwarcia po zamontowaniu.



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

