

# Uchwyt wielofunkcyjny



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Zapewnia mocowanie dla puszek

Wspiera gwintowane zawiesia oczkowe #10-24 i 1/4-20

Wzbudza zaufanie podczas instalowania rur osłonowych, MC/AC i w zastosowaniach niskonapięciowych

## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał       | Wykończenie        | Rozmiar pręta (RS) | Przekrój drutu | Grubość kołnierza (FT) |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 4Z34             | 170650         | Stal sprężysta | nVent CADDY Armour | M4, M6, M8, M10    | 3.9 - 4.8 mm   | 3.0 - 9.5 mm           |

Table 2/2


| Numer katalogowy | Numer artykułu | Rozmiar otworu (HS) | Wkręt w zestawie | Obciążenie statyczne 1 (F1) | Obciążenie statyczne 2 (F2) |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4Z34             | 170650         | 6.5 mm              | Nie              | 110N                        | 90N                         |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Norma NEC® 300.11 wymaga dedykowanego przewodu doprowadzeniowego/pręta i EC311.

Wartość obciążenia statycznego w kierunku F2 dla części 4Z zainstalowanych na gładkim pręcie 3/8" (10mm) wynosi 15 lb (67 N).

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

