

Uniwersalny wspornik konstrukcyjny, podpórka



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Stosowany w instalacjach, w przypadku których stężenie profilu strut jest ustawiany prostopadle do konstrukcji

Jeden rozmiar klucza pasuje do całego wymaganego osprzętu, eliminując potrzebę zmiany narzędzi

Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Szerokość (W)	Grubość (T)	A.	B.
CSBUS1	404568	14.3 mm	40.6 mm	6.4 mm	133.4 mm	12.7 mm
CSBUS2	404569	20.6 mm	40.6 mm	6.4 mm	133.4 mm	12.7 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	C.	D.	E)
CSBUS1	404568	40.6 mm	50.8 mm	66 mm


Numer katalogowy	Numer artykułu	C.	D.	E)
CSBUS2	404569	40.6 mm	50.8 mm	66 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Odległość cięcia stężenia wynosi +/- 25 mm zmierzonej długości.

Obciążenia FM					
Numer części	Element usztywniający	Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Profil strut	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Profil strut	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

