


# Panel przedni 19", wentylowany

## Data Solutions

Wentylowane panele przednie umożliwiają odprowadzanie ciepła przez otwory.



### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Wentylowane panele przednie (aluminiowe ) umożliwiają odprowadzanie ciepła

### SPECYFIKACJE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Szerokość stojaka:</b> | 95HP          |
| <b>Materiał:</b>          | Aluminium     |
| <b>Typ akcesorium:</b>    | Panel przedni |
| <b>Typ produktu:</b>      | Panel przedni |

Table 1/2

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Wykończenie       | Montaż            | Liczba opakowań | Wykończenie z przodu | Wykończenie z tyłu |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 30118-962        | 1U               | Powłoka proszkowa | Przykręcany przód | 1               | Malowane             | Malowane           |
| 30702-047        | 1U               | Anodyzowany       | Przykręcany przód | 1               | Anodyzowany          | Anodyzowany        |

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Wykończenie       | Montaż            | Liczba opakowań | Wykończenie z przodu | Wykończenie z tyłu |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 30702-056        | 1U               | Powłoka proszkowa | Przykręcany przód | 1               | Malowane             | Malowane           |
| 30702-044        | 1U               | Anodyzowany       | Przykręcany przód | 1               | Raw                  | Przewodzące        |
| 30118-963        | 2U               | Anodyzowany       | Przykręcany przód | 1               | Malowane             | Malowane           |
| 30702-048        | 2U               | Anodyzowany       | Przykręcany przód | 1               | Anodyzowany          | Anodyzowany        |
| 30702-057        | 2U               | Powłoka proszkowa | Przykręcany przód | 1               | Malowane             | Malowane           |
| 30118-964        | 3U               | Powłoka proszkowa | Przykręcany przód | 1               | Malowane             | Malowane           |
| 30702-058        | 3U               | Powłoka proszkowa | Przykręcany przód | 1               | Malowane             | Malowane           |
| 30702-046        | 3U               | Anodyzowany       | Przykręcany przód | 1               | Raw                  | Raw                |
| 30702-045        | 2U               | Anodyzowany       | Przykręcany przód | 1               | Raw                  | Raw                |
| 30702-049        | 3U               | Anodyzowany       | Przykręcany przód | 1               | Anodyzowany          | Anodyzowany        |

Table 2/2


| Numer katalogowy | Obrabiane krawędzie | Kod koloru | Ekranowanie EMC | Wysokość (H) | Typ               | Szerokość (W) |
|------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 30118-962        |                     | RAL 7021   | Nie             | 43.6mm       | Panel przedni 19" | 483mm         |
| 30702-047        | Tak                 |            | Nie             | 43.6mm       | Panel przedni 19" | 483mm         |
| 30702-056        |                     | RAL 7035   | Nie             | 43.6mm       | Panel przedni 19" | 483mm         |
| 30702-044        |                     |            | Nie             | 43.6mm       | Panel przedni 19" | 483mm         |
| 30118-963        |                     | RAL 7021   | Nie             | 88.1mm       | Panel przedni 19" | 483mm         |
| 30702-048        | Tak                 |            | Nie             | 88.1mm       | Panel przedni 19" | 483mm         |
| 30702-057        |                     | RAL 7035   | Nie             | 88.1mm       | Panel przedni 19" | 483mm         |
| 30118-964        |                     | RAL 7021   | Nie             | 132.5mm      | Panel przedni 19" | 483mm         |

| Numer katalogowy | Obrabiane krawędzie | Kod koloru | Ekranowanie EMC | Wysokość (H) | Typ               | Szerokość (W) |
|------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 30702-058        |                     | RAL 7035   | Nie             | 132.5mm      | Panel przedni 19" | 483mm         |
| 30702-046        |                     |            | Nie             | 132.5mm      | Panel przedni 19" | 483mm         |
| 30702-045        |                     |            | Nie             | 88.1mm       | Panel przedni 19" | 483mm         |
| 30702-049        | Tak                 |            | Nie             | 132.5mm      | Panel przedni 19" | 483mm         |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy 19" należy zamówić oddzielnie.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**