

Panel przedni 19"

Data Solutions

Przednie panele wykonane z aluminium.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Aluminium o grubości 4 lub 3 mm, z wykończeniem anodowanym lub malowanym

SPECYFIKACJE

Szerokość stojaka:	95HP
Materiał:	Aluminium
Typ akcesorium:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość (D)	Montaż	Wykończenie	Wykończenie z przodu	Liczba opakowań
30118-299	1U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-948	1U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość (D)	Montaż	Wykończenie	Wykończenie z przodu	Liczba opakowań
30219-098	1U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-074	1U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30219-137	7U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-956	9U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30219-113	6U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30219-110	5U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Anodyzowany	1
30219-107	4U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-949	2U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-950	3U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30219-104	3U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-951	4U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-303	4U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30219-101	2U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-952	5U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-302	3U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-953	6U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-954	7U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-957	10U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-955	8U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-301	2U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość (D)	Montaż	Wykończenie	Wykończenie z przodu	Liczba opakowań
40304-083	10U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-082	9U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-081	8U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-080	7U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-079	6U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-078	5U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-077	4U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-076	3U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-305	6U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
40304-075	2U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-306	7U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-307	8U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30219-144	10U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-304	5U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30219-143	9U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-308	9U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30219-138	8U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-309	10U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1

Table 2/3

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Kod koloru	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Typ
------------------	--------------------	---------------------	------------	-----------------	--------------	-----

30118-299	Malowane		RAL 7035	Nie	43.6mm	Panel przedni 19"
30118-948	Malowane		RAL 7021	Nie	43.6mm	Panel przedni 19"
30219-098	Anodyzowany	Nie		Nie	43.6mm	Panel przedni 19"
40304-074	Anodyzowany	Tak		Nie	43.6mm	Panel przedni 19"
30219-137	Anodyzowany	Nie		Nie	310.3mm	Panel przedni 19"
30118-956	Malowane		RAL 7021	Nie	399.2mm	Panel przedni 19"
30219-113	Anodyzowany	Nie		Nie	265.9mm	Panel przedni 19"
30219-110	Anodyzowany	Nie		Nie	221.4mm	Panel przedni 19"
30219-107	Anodyzowany	Nie		Nie	177mm	Panel przedni 19"
30118-949	Malowane		RAL 7021	Nie	88.1mm	Panel przedni 19"
30118-950	Malowane		RAL 7021	Nie	132.5mm	Panel przedni 19"
30219-104	Anodyzowany	Nie		Nie	132.5mm	Panel przedni 19"
30118-951	Malowane		RAL 7021	Nie	177mm	Panel przedni 19"
30118-303	Malowane		RAL 7035	Nie	177mm	Panel przedni 19"
30219-101	Anodyzowany	Nie		Nie	88.1mm	Panel przedni 19"
30118-952	Malowane		RAL 7021	Nie	221.4mm	Panel przedni 19"
30118-302	Malowane		RAL 7035	Nie	132.5mm	Panel przedni 19"
30118-953	Malowane		RAL 7021	Nie	265.9mm	Panel przedni 19"
30118-954	Malowane		RAL 7021	Nie	310.3mm	Panel przedni 19"
30118-957	Malowane		RAL 7021	Nie	443.7mm	Panel przedni 19"
30118-955	Malowane		RAL 7021	Nie	354.8mm	Panel przedni 19"

30118-301	Malowane		RAL 7035	Nie	88.1mm	Panel przedni 19"
40304-083	Anodyzowany	Tak		Nie	443.7mm	Panel przedni 19"
40304-082	Anodyzowany	Tak		Nie	399.2mm	Panel przedni 19"
40304-081	Anodyzowany	Tak		Nie	354.8mm	Panel przedni 19"
40304-080	Anodyzowany	Tak		Nie	310.3mm	Panel przedni 19"
40304-079	Anodyzowany	Tak		Nie	265.9mm	Panel przedni 19"
40304-078	Anodyzowany	Tak		Nie	221.4mm	Panel przedni 19"
40304-077	Anodyzowany	Tak		Nie	177mm	Panel przedni 19"
40304-076	Anodyzowany	Tak		Nie	132.5mm	Panel przedni 19"
30118-305	Malowane		RAL 7035	Nie	265.9mm	Panel przedni 19"
40304-075	Anodyzowany	Tak		Nie	88.1mm	Panel przedni 19"
30118-306	Malowane		RAL 7035	Nie	310.3mm	Panel przedni 19"
30118-307	Malowane		RAL 7035	Nie	354.8mm	Panel przedni 19"
30219-144	Anodyzowany	Nie		Nie	443.7mm	Panel przedni 19"
30118-304	Malowane		RAL 7035	Nie	221.4mm	Panel przedni 19"
30219-143	Anodyzowany	Nie		Nie	399.2mm	Panel przedni 19"
30118-308	Malowane		RAL 7035	Nie	399.2mm	Panel przedni 19"
30219-138	Anodyzowany	Nie		Nie	354.8mm	Panel przedni 19"
30118-309	Malowane		RAL 7035	Nie	443.7mm	Panel przedni 19"

Table 3/3

Numer katalogowy	Szerokość (W)
30118-299	483mm
30118-948	483mm


Numer katalogowy	Szerokość (W)
30219-098	483mm
40304-074	483mm
30219-137	483mm
30118-956	483mm
30219-113	483mm
30219-110	483mm
30219-107	483mm
30118-949	483mm
30118-950	483mm
30219-104	483mm
30118-951	483mm
30118-303	483mm
30219-101	483mm
30118-952	483mm
30118-302	483mm
30118-953	483mm
30118-954	483mm
30118-957	483mm
30118-955	483mm
30118-301	483mm
40304-083	483mm
40304-082	483mm
40304-081	483mm
40304-080	483mm
40304-079	483mm
40304-078	483mm
40304-077	483mm
40304-076	483mm
30118-305	483mm
40304-075	483mm
30118-306	483mm
30118-307	483mm
30219-144	483mm
30118-304	483mm
30219-143	483mm

Numer katalogowy	Szerokość (W)
30118-308	483mm
30219-138	483mm
30118-309	483mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy 19" należy zamówić oddzielnie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE