

Narzędzie do zaciskania, pompa nożna

Data Solutions



FUNKCJE

Szeroki zakres przekrojów

2-metrowy (6,5') wąż wysokociśnieniowy

Kompaktowe i łatwe w użyciu

Zawiera niestandardową obudowę ułatwiającą przenoszenie

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Siła czynna	System	Matryce	Kształt zaciskania	Rozmiar przewodu
M4FP	716925	250kN	Hydrauliczne, pompa nożna	Seria PKM4	Sześciokątna	#6 linkowy – 1000 kcmil linkowy, 16 mm ² linkowy – 625 mm ² linkowy

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.