


Szyna DIN

Data Solutions

Szyna DIN jest standardową metalową szyną szeroko stosowaną do montażu wyłączników automatycznych i przemysłowych urządzeń sterujących wewnątrz regałów wyposażenia.



FUNKCJE

Długości cięcia wstępnego i z perforacją

Stal z wykończeniem galwanizowanym elektrolitycznie

Zgodność z: Normy EN 60715

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Szyna DIN

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Wysokość	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Głębokość
20118-879	Stal	35mm	175mm	Powłoka cynkowana	4	7.5mm
20118-874	Stal	35mm	275mm	Powłoka cynkowana	4	15mm
20118-872	Stal	35mm	125mm	Powłoka cynkowana	4	15mm
20118-883	Stal	35mm	575mm	Powłoka cynkowana	4	7.5mm
20118-875	Stal	35mm	375mm	Powłoka cynkowana	4	15mm

Numer katalogowy	Materiał	Wysokość	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Głębokość
20118-878	Stal	35mm	125mm	Powłoka cynkowana	4	7.5mm
20118-880	Stal	35mm	275mm	Powłoka cynkowana	4	7.5mm
20118-877	Stal	35mm	575mm	Powłoka cynkowana	4	15mm
20118-882	Stal	35mm	475mm	Powłoka cynkowana	4	7.5mm
20118-873	Stal	35mm	175mm	Powłoka cynkowana	4	15mm
20118-881	Stal	35mm	375mm	Powłoka cynkowana	4	7.5mm
20118-876	Stal	35mm	475mm	Powłoka cynkowana	4	15mm
20118-893	Stal	35mm	375mm	Powłoka cynkowana	10	7.5mm
20118-892	Stal	35mm	275mm	Powłoka cynkowana	10	7.5mm
20118-891	Stal	35mm	175mm	Powłoka cynkowana	10	7.5mm
20118-890	Stal	35mm	125mm	Powłoka cynkowana	10	7.5mm
20118-895	Stal	35mm	575mm	Powłoka cynkowana	10	7.5mm
20118-894	Stal	35mm	475mm	Powłoka cynkowana	10	7.5mm
20118-889	Stal	35mm	575mm	Powłoka cynkowana	10	15mm
20118-887	Stal	35mm	375mm	Powłoka cynkowana	10	15mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Materiał	Wysokość	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Głębokość
20118-885	Stal	35mm	175mm	Powłoka cynkowana	10	15mm
20118-886	Stal	35mm	275mm	Powłoka cynkowana	10	15mm
20118-884	Stal	35mm	125mm	Powłoka cynkowana	10	15mm

Numer katalogowy	Materiał	Wysokość	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Głębokość
20118-888	Stal	35mm	475mm	Powłoka cynkowa	10	15mm

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość
20118-879	175mm
20118-874	275mm
20118-872	125mm
20118-883	575mm
20118-875	375mm
20118-878	125mm
20118-880	275mm
20118-877	575mm
20118-882	475mm
20118-873	175mm
20118-881	375mm
20118-876	475mm
20118-893	375mm
20118-892	275mm
20118-891	175mm
20118-890	125mm
20118-895	575mm
20118-894	475mm
20118-889	575mm
20118-887	375mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Szerokość
20118-885	175mm
20118-886	275mm
20118-884	125mm
20118-888	475mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.