

nVent ERICO System 3000, interceptor

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

INTMKIVSS



FUNKCJE

Dynamiczna reakcja na zbliżający się lider odgórny pioruna

Zaprojektowane do stosowania na niedużych wysokościach

Technologia nieradioaktywna

Zewnętrzne źródło zasilania nie jest wymagane

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 702089

Materiał: Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)

Temperatura: -40 to 100°C

Wysokość instalacji (H): 20m max


Średnica 1 (Ø1): 101.6mm

Średnica 2 (Ø2): 26.15mm

Wysokość (H): 348mm

Rozmiar gwintu (TS): 1/2" BSPP

Masa urządzenia: 2.06kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE