

Flat Braided Power Shunt, 200 mm², 250 mm

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

PBC200X250



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 564200

Materiał: Miedź

Wykończenie: Cynowany

Średnica drutu: 0.15mm

Przekrój: 200mm²

ΔT 30 K: 550A

ΔT 50 K: 729A

Długość (L): 250mm

A.: 55mm

B.: 50mm

C.: 9mm

Współczynnik korekcyjny 2 bar: 1.72

Masa urządzenia: 0.76kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE