

# Flat Braided Power Shunt, 600 mm<sup>2</sup>, 450 mm

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

---

**PBC600X450**



### CERTYFIKATY

---



### FUNKCJE

---

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

### ATRYBUTY PRODUKTU

---

Numer artykułu: 564700

Materiał: Miedź

Wykończenie: Cynowany

Średnica drutu: 0.15mm

Przekrój: 600mm<sup>2</sup>

ΔT 30 K: 1101A

$\Delta T$  50 K: 1459A

Długość (L): 450mm

A.: 105mm

B.: 100mm

C.: 13mm

Współczynnik korekcyjny 2 bar: 1.6

Masa urządzenia: 3.4kg

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE