

Kompletna spawarka do mocowania kabla zasilającego do środka szyny, 85-141 lb T-Rail, 95 mm² splot linowy, Lewostronne

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

PBWT20X5LH



FUNKCJE

Kompletny zespół spawający do środków szyn, przeznaczony do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Grafit; Stal; Tworzywo termoplastyczne

Typ szyny: Odcinki szyny T 85-141 lb

Styl zacisku łączącego: W

Rozmiar przewodu: 95 mm² splot linowy

Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna: 15.52mm

Styl spawarki: T20

Orientacja: Lewostronne

Tylko forma: Nie

Forma zamienna: PBWX5LH

Materiał spawalniczy: PB150, sprzedawane oddzielnie

Zacisk uchwytu: C105C, sprzedawane oddzielnie

Tuleja do przewodu: S02F, sprzedawane oddzielnie

Matryca młotkowa: WD83, sprzedawane oddzielnie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE