

# Kompletna spawarka do mocowania kabla zasilającego do środka szyny, UIC60, 50 mm<sup>2</sup> koncentryczny, Prawostronne

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

## PBWY301RH



### FUNKCJE

Kompletny zespół spawający do środków szyn, przeznaczony do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

### ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Grafit; Stal; Tworzywo termoplastyczne

Typ szyny: UIC60

Styl zacisku łączącego: W

Rozmiar przewodu: 50 mm<sup>2</sup> koncentryczny

Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna: 8.89mm

Styl spawarki: T20

Orientacja: Prawostronne

Tylko forma: Nie

Forma zamienna: PBWX5LH

Materiał spawalniczy: PB65, sprzedawane oddzielnie

Zacisk uchwyty: C105C, sprzedawane oddzielnie

Tuleja do przewodu: S05F, sprzedawane oddzielnie

Matryca młotkowa: WD80, sprzedawane oddzielnie

## **OSTRZEŻENIE**

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.