

Matryca narzędzia do zaciskania, typ M2, Do wysokich obciążeń DIN46235, #3 linkowy, 25 mm² linkowy

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

PKM225



FUNKCJE

Idealne rozwiązanie do końcówek oczkowych oraz złącz kablowych

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 716944

Typ występu/złącza: Do wysokich obciążeń DIN46235

Rozmiar przewodu: Linkowy nr 3; 25 mm² linkowy

Szerokość zaciskania: 5mm

Narzędzie: M2H; M2M

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.