


Dwie kompletne spawarki T6 do łączenia przewodów sygnałowych do łubków szyn, Zaczep 1" Styl zacisku łączącego, 35 mm² splot linowy

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

SBST6X2



FUNKCJE

Kompletny zespół spawający, umożliwiający wygodne mocowanie połączeń zwierających na złączu do główki szyny

Połączenie wykonuje się w obszarze łubka

Zawiera środek do czyszczenia formy

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 222628

Materiał: Stal; Grafit; Tworzywo termoplastyczne

Typ szyny: Odcinki szyny T 85-141 lb

Styl zacisku łączącego: Zaczep 1"

Rozmiar przewodu: 35 mm² splot linowy

Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna: 7.75mm

Długość łączenia: 177.8mm

Styl spawarki: T6

Tylko forma: Nie

Forma zamienna: SBSX2

Materiał spawalniczy: SB25 x 2, sprzedawane oddzielnie

Rama: SBSX2F, sprzedawane oddzielnie

Klips łączący: SBS119 x 2, sprzedawane oddzielnie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE