

Wspornik C koryta siatkowego PEMSA, 150 mm

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

WBT100CBRKT



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwa w obsłudze funkcja szybkiego połączenia

Idealne do instalacji sufitowych, ściennych i kanałowych

Dostęp przy obciążeniu bocznym do instalacji przewodów

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 820310

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Długość 1 (L1): 137mm


Długość 2 (L2): 165mm

Szerokość (W): 54mm

Wysokość (H): 190mm

Obciążenie statyczne: 327N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.