


Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

20118-810



Styk drzwiowy ze stykiem magnetycznym, umożliwia wydajność operacyjną. Ten produkt jest łatwy w obsłudze przez plug and play.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Przełącznik w drzwiach (bez przewodu połączeniowego)

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Przełącznik

Głębokość: 33.5mm

Wysokość: 76.5mm

Temperatura robocza: -25 to 75°C

Stopień ochrony: IP 66

Szerokość: 31mm

Zgodność z: UL® 508; EN 50047 formularz B

Prąd znamionowy: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Liczba opakowań: 1

Napięcie: 24 – 230V

Przekrój drutu: 0.5 – 2.5mm²

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uchwyt do montażu przełącznika drzwiowego (Varistar, Novastar, Eurorack) należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE