


Szyna DIN, 35H 15D Długość 175L, 10 sztuk

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

20118-885

Szyna DIN jest standardową metalową szyną szeroko stosowaną do montażu wyłączników automatycznych i przemysłowych urządzeń sterujących wewnątrz regałów wyposażenia.



FUNKCJE

Długości cięcia wstępnego i z perforacją

Stal z wykończeniem galwanizowanym elektrolitycznie

Zgodność z: Normy EN 60715

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Stal

Wysokość: 35mm

Długość: 175mm

Wykończenie: Powłoka cynkowana

Liczba opakowań: 10

Głębokość: 15mm

Typ produktu: Szyna DIN

Szerokość: 175mm

Net Weight: 1.09kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE